

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8453.600

## Aanbouwkasten TS 8

Staat: 17.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8453.600 - Aanbouwkasten TS 8 Roestvaststaal

Aanbouwkasten TS 8 van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. montageplaat. Beschermklasse IP 55.



## Functies

---

Bestelnr.	TS 8453.600
Materiaal	Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kastframe en bodemplaat: blank Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt

---

# Functies

---

Levering	Kastframe Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Bodemplaten Achterwand Montageplaat 4 hijsogen Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm
Aantal deuren	2
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IK-code	IK09
Opmerking	Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.099 mm x 1.696 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	164,4 kg
Brutogewicht	174,9 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101

---

# Funcities

---

Product omschrijving

TS 8 Aanbouwkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met 2 deuren voor, 1200x1800x500 mm BxHxD, met montageplaat

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

Bureau Veritas  
DNV-GL  
UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Fabrikantverklaring  
Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK