

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8457.600

## Aanbouwkasten TS 8

Staat: 21.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8457.600 - Aanbouwkasten TS 8 Roestvaststaal

Aanbouwkasten TS 8 van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), incl. montageplaat. Beschermklasse IP 55.



## Functies

Bestelnr.	TS 8457.600
Materiaal	Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Bodemplaten: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kastframe en bodemplaat: blank Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt

# Functies

Levering	Kastframe Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Bodemplaten Achterwand Montageplaat 4 hijsogen Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm
Aantal deuren	1
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 55
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
IK-code	IK09
Opmerking	Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven.
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 500 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	499 mm x 1.696 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	87,02 kg
Brutogewicht	91,6 kg
Douanetariefnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101

# Funcities

---

Product omschrijving	TS 8 Aanbouwkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), met 1 deur, 600x1800x500 mm BxHxD, met montageplaat
----------------------	---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
---------------	---

---

Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	--