

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8458.000

**Aanbouwkasten VX25,
roestvaststaal**

Staat: 09.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8458.000 - Aanbouwkasten VX25, roestvaststaal IP 66/NEMA 4X

De hoogste beschermklasse, uitgevoerd in roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), wereldwijd toepasbaar en volgens de strengste Europese en Amerikaanse eisen getest: kastframe met frontdeur, achterwand, montageplaat, dakplaat, bodem



Functies

Bestelnr.	VX 8458.000
Materiaal	Kastframe: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dak: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Achterwand: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, buitenzijde in één richting geschuurd Bodemplaat: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kastframe en bodemplaat: blank Deur, dak, en achterwand: aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400 Montageplaat: verzinkt

Funcities

Levering	Kastframe Deur Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Dak Bodemplaat Achterwand Montageplaat Sluiting: 3 mm dubbelbaard 2 montagerails 18 x 39 mm Koppelingspakking
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
Beschermklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IK-code	IK10
Aantal deuren	1
Opmerking	Vanwege de hardheid van het materiaal raden wij aan voor de interieuropbouw gebruik te maken van binnenzeskantplaatschroeven 2486.400. Voor aanbouwcombinaties kunnen de standaard koppelingen voor VX worden gebruikt met behoud van de beschermklasse IP 66/ NEMA 4X.
Basismateriaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	129,6 kg
Brutogewicht	143,6 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX Aanbouwkast, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), IP66/NEMA 4X, met 1 deur, 800x2000x600 mm, met montageplaat

Goedkeuringen

Goedkeuringen	DNV UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK PCF-declaration