


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8600.465 Kabelrangeerruimte

Staat: 10.07.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8600.465 - Kabelrangeerruimte voor VX, TS, VX SE

De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld.

## Functies

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Bestelnr.                  | TS 8600.465  |
| Product omschrijving       | De voorste en achterste plaatstalen plinten worden eenvoudig aan de onderzijde in een geleider gestoken en aan de bovenzijde aan het frame vastgeschroefd. Wanneer dat nodig is, kunnen de kabelrangeerruimten met de zijkant aan elkaar worden gekoppeld. |
| Materiaal                  | Plaatstaal   |
| Kleur                      | RAL 7035   |
| Levering                   | 1 frame<br>2 plinten voor/achter<br>Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast   |
| Afmetingen                 | Hoogte: 200 mm   |
| Geschikt voor              | Behuizingstype: VX<br>TS<br>VX SE<br>Breedte: = 400 mm<br>Diepte: = 600 mm   |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1<br>Type 12  |
| Leveringseenheid           | 1 st.  |
| Nettogewicht               | 8,431 kg   |
| Brutogewicht               | 8,875 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)    | 38,5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse   | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave   |
| Douanetariefnummer         | 73269098   |

# Funcities

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| ETIM 9               | EC000721   |
| ECLASS 8.0           | 27182003   |
| Product omschrijving | TS Kabelrangeerruimte tbv TS/SE-kasten, 400x600 mm BxD, H=200 mm, plaatstaal, RAL 7035 |

---

# Goedkeuringen

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|

---