


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8605.500

Aanbouwkasten TS 8

Staat: 10.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8605.500 - Aanbouwkasten TS 8

Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.



Functies

| | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | TS 8605.500 |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |

Funcities

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levering | Kastframe Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Achterwand 4 hijsogen Sluiting: 3 mm dubbelbaard Bodemplaten Montageplaat TS montagerails 18 x 38 mm |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 500 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 499 mm x 1.896 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-code | IK09 |
| Aantal deuren | 1 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 96,23 kg |
| Brutogewicht | 101,3 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Product omschrijving | TS 8 Aanbouwkast, met 1 deur en montageplaat, 600x2000x500 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035 |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Certificaten

Oppervlak

Verklaringen

Fabrikantverklaring
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK