


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.680 Zichtdeur

Staat: 05.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.680 - Zichtdeur voor TS 8

Zichtdeur voor TS 8, kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.



Functies

Bestelnr.	TS 8610.680
Product omschrijving	Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 7015
Levering	Raam zichtvenster met veiligheidsglas Espagnoletsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks) Zichtbare vlakken: B – 140 mm, H – 160 mm
Zichtbare vlakken	Zichtvensterbreedte: 460 mm Zichtvensterhoogte: 1.640 mm
Zichtvensterhoogte	1.640 mm

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 IP 55

Geschikt voor Behuizingstype: DK-TS
TS 8
SE
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.800 mm

Leveringseenheid 1 st.

Nettogewicht 11,97 kg

Brutogewicht 12,6 kg

Douanetariefnummer 76101000

ECLASS 8.0 27182204
