

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.040**

**TS systeemchassis 17 x 73 mm**

Staat: 01.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.040 - TS systeemchassis 17 x 73 mm

Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.



## Functies

Bestelnr.	TS 8612.040
Uitvoering	Voor het binnenste montageniveau en voor de montage aan deuren
Product omschrijving	Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsschroeven
Lengte	390 mm
Geschikt voor deurbreedte	500 mm
Inbouwmogelijkheden	Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte In TP via rail voor interieuroopbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten
Montage-instructie	Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuroopbouw vereist

# Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX SE TP PC IW Breedte/diepte: 400 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,6 kg
Brutogewicht	1,75 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	TS Systeemchassis 17x73 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 400 mm, L=390 mm, plaatstaal, verzinkt