


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.080

TS systeemchassis 17 x 73 mm

Staat: 28.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.080 - TS systeemchassis 17 x 73 mm

Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.



Functies

Bestelnr.	TS 8612.080
Uitvoering	Voor het binnenste montageniveau en voor de montage aan deuren
Product omschrijving	Voor universele kastopbouw of deelmontage. Eenvoudig in de boring inhangen en vastzetten.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsschroeven
Lengte	790 mm
Geschikt voor deurbreedte	900 mm
Inbouwmogelijkheden	<p>Aan het verticale TS, VX SE kastprofiel: rondom in hoogte verstelbaar gemonteerd aan het binnenste montageniveau</p> <p>Bij SE bovendien aan bovenste horizontale profiel in de diepte monteerbaar</p> <p>In de deurverstevigingsprofielen bij TS, SE en PC</p> <p>In TP via rail voor interieuropbouw: in de breedte voor binnenste montageniveau</p> <p>Als inbouwset voor legborden in TS, VX SE, eenvoudig inhangen en vastzetten</p>
Montage-instructie	Bij de inbouw in TP is het railkoper voor interieuropbouw vereist

Funcities

Geschikt voor	Behuizingstype: VX SE TP PC IW TX CableNet Breedte/diepte: 800 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	3,384 kg
Brutogewicht	3,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Product omschrijving	TS Systeemchassis 17x73 mm, voor het binnenste montageniveau, voor kastbreedte/-diepte 800 mm, L=790 mm, plaatstaal, verzinkt