

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8614.680 Deelmontageplaten

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8614.680 - Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Voor universele interieuropbouw en extra montageniveaus.



## Functies

Bestelnr.	TS 8614.680
Product omschrijving	Voor universele interieuropbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal	Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 700 mm
Geschikt voor behuizingstype	TS VX SE

# Functies

---

Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE Breedte: = 600 mm = 800 mm Diepte: = 600 mm = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	8,146 kg
Brutogewicht	8,9 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Product omschrijving	TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 500x700 mm, voor kastbreedte 600/800 mm of -diepte 600/800 mm, plaatstaal, verzinkt