

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8614.840 Deelmontageplaten

Staat: 23.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8614.840 - Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Voor universele interieurofbouw en extra montageniveaus.



Functies

Bestelnr.	TS 8614.840
Product omschrijving	Voor universele interieurofbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal	Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebehoren direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen	Breedte: 700 mm Hoogte: 300 mm
Geschikt voor behuizingstype	TS VX SE

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE Breedte: = 400 mm = 800 mm Diepte: = 400 mm = 800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,176 kg
Brutogewicht	5,448 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Product omschrijving	TS Deelmontageplaat tbv TS/SE, 700x300 mm, voor kastbreedte 400/800 mm of -diepte 400/800 mm, plaatstaal, verzinkt