


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.630 Deelmontageplaten

Staat: 14.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.630 - Deelmontageplaten voor VX, VX SE, PC, IW

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen

## Functies

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Bestelnr.                    | VX 8617.630  |
| Product omschrijving         | Voor de opname van extra componenten in de kast.<br>Deelmontageplaten kunnen zeer flexibel worden toegepast en bieden daardoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.  |
| Materiaal                    | Plaatstaal, 2,5 mm   |
| Oppervlak                    | Verzinkt   |
| Levering                     | Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Inbouwmogelijkheden          | De inbouw kan naar keuze staand als verticaal montagevlak of liggend als horizontaal legbord plaatsvinden<br>De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats<br>Bij naar voren verplaatste opbouw vindt de bevestiging via systeemchassis op een willekeurige plek in de kast plaats<br>Bij een getrapte inbouw van deelmontageplaten achter elkaar kunnen deze voor een snelle toegang tot de erachter liggende niveaus met behulp van de scharnierbevestiging 8617.650 zwenkbaar worden uitgevoerd. |
| Opmerking                    | Voor inbouw in een VX SE, PC, IW is bovendien de adapterrail VX nodig  |
| Afmetingen                   | Breedte: 1.100 mm<br>Diepte: 400 mm  |
| Geschikt voor behuizingstype | VX<br>VX SE<br>PC  |

# Funcities

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Geschikt voor            | Behuizingstype: VX<br>VX SE<br>PC<br>Breedte: = 1.200 mm<br>Diepte: = 500 mm   |
| Leveringseenheid         | 1 st.  |
| Nettogewicht             | 10,564 kg  |
| Brutogewicht             | 11,12 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)  | 41,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer       | 94039910   |
| ETIM 9                   | EC000213   |
| ECLASS 8.0               | 27409216   |
| Product omschrijving     | VX-deelmontageplaat, afmetingen: 1100 x 400 mm   |