

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.665

Deelmontageplaten voor deeluitbouw

Staat: 03.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.665 - Deelmontageplaten voor deelluitbouw voor VX, VX SE

Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.



Functies

Bestelnr.	VX 8617.665
Product omschrijving	Voor de opname van extra componenten in de kast. Deelmontageplaten zijn zeer flexibel te monteren en bieden hierdoor een platform voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Voordelen	Ten behoeve van een individuele interieuropbouw zijn in de omzetting extra systeemboringen aangebracht.
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	De bevestiging vindt direct aan het kastframe plaats
Opmerking	In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX
Afmetingen	Breedte: 738 mm Hoogte: 598 mm
Geschikt voor behuizingstype	VX VX SE
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX SE Breedte/diepte: 800 mm

Functies

Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	5,16 kg
Brutogewicht	5,76 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Product omschrijving	VX Deelmpl BxD 800x600 buitenste niveau