Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.810

Montagerail 48 x 26 mm

Staat: 09.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

VX 8617.810 - Montagerail 48 x 26 mm voor VX, VX SE, PC, IW, AX

Voor zware inbouwcomponenten, zoals bijv. transformatoren. Haakkopschroeven en langwerpige montagegaten maken elke bevestigingsmaat mogelijk.







Functies

Bestelnr.	VX 8617.810
Product omschrijving	

Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX	In kasten met een breedte van 800 mm, op het binnenste montageniveau en in de bodem
Inbouwmogelijkheden VX SE	In kasten met een breedte van 800 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een breedte van 800 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden PC	In kasten met een breedte van 800 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem
Inbouwmogelijkheden IW	In kasten met een breedte van 800 mm, op het binnenste montageniveau, in combinatie met de adapterrail voor VX-compatibiliteit en in de bodem

Functies

Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX SE PC IW AX Lessenaar CX CX lessenaar onderdeel Breedte: = 800 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	3,89 kg
Brutogewicht	4,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,63
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX-montagerail 48 x 26 mm, voor B: 800 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration