


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.010

Zichtdeur

Staat: 25.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.010 - Zichtdeur voor VX

Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.

Functies

Bestelnr.	VX 8618.010
Product omschrijving	Kan in plaats van een plaatstalen deur of een achterwand worden gemonteerd.
Materiaal	Frame: spuitgietaluminium profiel Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Frame: RAL 7035 Ruit (masker opgedrukt aan de binnenzijde van de deur): RAL 9005
Levering	Zichtdeur Espagnoetsluiting met dubbelbaardbinnenwerk 180°-scharnieren (4 stuks)
IK-code	IK08
Opmerking	Bij montage in plaats van de achterwand zijn de sluitdelen voor frame 8618.110 nodig
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Breedte: = 800 mm Hoogte: = 1.800 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	15,2 kg
Brutogewicht	16 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000747

Funcities

ECLASS 8.0	27182204
Product omschrijving	VX-zichtdeur, voor BH: 800 x 1800 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL - FTTA
Certificaten	Beschermklasse
