

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.531 Opzetmoduul

Staat: 18.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.531 - Opzetmoduul voor VX

Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde.



Functies

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | VX 8618.531 |
| Product omschrijving | Als kabelrangeerruimte voor kabelinvoer vanaf de bovenzijde of voor energieverdeling met railsystemen via gekoppelde kasten. De standaard dakplaat wordt gebruikt voor het afsluiten van de bovenzijde. |
| Materiaal | Plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Gelakt, structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Framemoduul 2 plinten voor/achter 8 plaatdeelhouders met automatische potentiaalvereffening Incl. bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen | Hoogte: 200 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |

Funcities

| | |
|----------------------|---|
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX Breedte: = 1.200 mm Diepte: = 600 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 16,5 kg |
| Brutogewicht | 18,06 kg |
| Douanetariefnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000744 |
| ECLASS 8.0 | 27182405 |
| Product omschrijving | VX-opzetmoduul, voor BD: 1200 x 600 mm |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA |
|---------------|--|