



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.811

Profiel voor kabelinvoer, achter

Staat: 07.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.811 - Profiel voor kabelinvoer, achter

Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kast-/behuizingsframe.

Functies

| | |
|----------------------|---|
| Bestelnr. | VX 8618.811 |
| Product omschrijving | Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kast-/behuizingsframe. |
| Voordelen | Eenvoudige montage Volledige bedekking Hoge afdichting van de in de kast ingevoerde kabel |
| Toepassingsgebieden | Voor bevestiging aan de bodemplaat en het kastframe |
| Materiaal | hard-PVC Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend Temperatuurbestendig tot +60 °C Afdichting: PU-schuim Doorsnede: 30 x 25 mm |
| Levering | Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen |
| Opmerking | Per kabelinvoerplaats zijn twee stuks nodig Vanaf een kastbreedte van 1000 mm is de bodemgroep in de breedte in twee secties verdeeld. Er kunnen twee kabelinvoerplaatsen (links/rechts) worden gerealiseerd |
| Geschikt voor | Behuizingstype: VX: = 800 mm Behuizingstype: VX SE Behuizingstype: Lessenaar CX Behuizingstype: CX lessenaar onderdeel |
| Leveringseenheid | 2 st. |
| Nettogewicht | 0,25 kg |
| Brutogewicht | 0,26 kg |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002624 |
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
| Product omschrijving | VX-profiel voor kabelinvoer, achterzijde, voor B: 800 mm |