
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.823

EMC-bodemplaat

Staat: 13.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8618.823 - EMC-bodemplaat voor VX

Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.

Functies

Bestelnr.	VX 8618.823
Product omschrijving	Voor de montage van EMC-afgeschermde kabels met een diameter van max. 20 mm. De gecombineerde EMC-contactering zorgt voor een laagohmige contactering tussen de kabelafscherming en de bodemplaat. Voor alle kasten met een diepte van 400, 500, 600 en 800 mm, in combinatie met de standaard bodemplaat.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	1 bodemplaat met gestanste hamerkop 1 schuifbare bodemplaat 2 EMC-afdichtingen
Opmerking	Alleen voor één kasthelft
Geschikt voor	Behuizingstype: VX Breedte: = 1.200 mm
Opmerking	Geen IP-beschermklasse volgende de norm mogelijk
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	2 kg
Brutogewicht	2,14 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Product omschrijving	VX Bodemplaat EMC, B=1200 mm, plaatstaal, verzinkt

© Rittal 2026