

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8619.470**

**Bevestigings- resp. afstandprofiel**

Staat: 27.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.470 - Bevestigings- resp. afstandsprofiel voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

Voor een flexibele bevestiging van C-rails of kabelbevestigingsrails. Voor inbouw in de VX-sokkel of aan het kastprofiel.



## Functies

Bestelnr.	VX 8619.470
Materiaal	Zinkspuitwerk
Levering	2 bevestigings- resp. afstandsprofielen Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor	Behuizingstype: VX TS VX SE
Gewicht/VE	0,298 kg
Leveringseenheid	2 st.
Inbouwmogelijkheden	Aan het horizontale en verticale VX-chassis Aan systeemchassis voor het binnenste montageniveau Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met insteekmoer 8800.806 of adapterrail voor VX-compatibiliteit Aan het horizontale TS kastprofiel Op het horizontale VX SE kastprofiel onder Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboring 12,5 x 11 mm Aan sokkelhoekstuk met sokkelplint, voor en achter Aan sokkelplinten, zijkant
Voor schroefdraad	M8
Geschikt voor	voor sokkelsysteem VX, plaatstaal

# Funcities

Montage-instructie	In VX SE aan het kastprofiel in combinatie met adapterrail VX Voor de bevestiging van een C-rail zijn M8 x 16 mm- cilinderschroeven met vulringen nodig
Nettogewicht	0,28 kg
Brutogewicht	0,289 kg
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	VX Bevestigings-/afstandsprofiel