


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8701.050

## Sokkelplinten, zijkant, 100 mm

Staat: 18.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8701.050 - Sokkelplinten, zijkant, 100 mm

## Roestvaststaal voor sokkelement voor en achter

Montage tussen de sokkelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast. Om de gekoppelde plintelementen te stabiliseren kunnen de sokkelplinten 90° gedraaid worden gemonteerd.

### Functies

Bestelnr.	TS 8701.050
Product omschrijving	Montage tussen de sokkelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.
Materiaal	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak	In één richting geschuurd, korrel 400
Levering	2 sokkelplinten Incl. bevestigingsmateriaal
Montage-instructie	Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist.
Afmetingen	Hoogte: 100 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS: = 500 mm
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	2,002 kg
Brutogewicht	2,202 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Product omschrijving	SO Sokkelplinten zijkant, gesloten, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastdiepte 500 mm, H=100 mm