

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8702.060**

**Sokkelplinten, zijkant, 200 mm**

Staat: 22.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8702.060 - Sokkelplinten, zijkant, 200 mm

## Roestvaststaal voor sokkelement voor en achter

Montage tussen de sokkelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.

### Funcities

|                      |   |
|----------------------|---|
| Bestelnr.            | TS 8702.060   |
| Product omschrijving | Montage tussen de sokkelementen. Bij een hoogte van 200 mm kunnen ook twee sokkelplinten met een hoogte van 100 mm worden toegepast.                                  |
| Materiaal            | Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)  |
| Oppervlak            | In één richting geschuurd, korrel 400   |
| Levering             | 2 sokkelplinten<br>Incl. bevestigingsmateriaal  |
| Montage-instructie   | Voor het stabiliseren van gekoppelde plintelementen kunnen de sokkelplinten 100 mm en 90° gedraaid worden gemonteerd. Hierbij zijn sokkelbevestigingsbeugels vereist. |
| Afmetingen           | Hoogte: 200 mm  |
| Geschikt voor        | Behuizingstype: TS: = 600 mm  |
| Leveringseenheid     | 2 st.   |
| Nettogewicht         | 4,3 kg  |
| Brutogewicht         | 4,5 kg  |
| Douanetariefnummer   | 94039910  |
| ETIM 9               | EC000721  |
| ECLASS 8.0           | 27182003  |
| Product omschrijving | SO Sokkelplinten zijkant, gesloten, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), voor kastdiepte 600 mm, H=200 mm  |