

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.340

Kooimoer

Staat: 16.04.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.340 - Kooimoer

Toepassing aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm. De moeren worden aan de zijde geplaatst van waaruit dient te worden geschroefd.



Funcities

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | TS 8800.340 |
| Product omschrijving | De moeren worden aan de zijde geplaatst van waaruit dient te worden geschroefd. Hierdoor kunnen ook bevestigingspunten op dezelfde hoogte of breedte onder een hoek geplaatst worden toegepast. De veerkooi zorgt ook voor een elektrisch geleidende verbinding in de systeemboring. |
| Inbouwmogelijkheden | Op het verticale TS, VX SE kastprofiel met adapterrail voor VX-compatibiliteit Aan het horizontale TS kastprofiel Op het horizontale VX SE kastprofiel onder Aan het horizontale VX SE-kastprofiel boven, in de diepte Aan montagerails 23 x 23 mm Aan montagechassis 23 x 73 mm Aan montagechassis 45 x 88 mm Aan systeemchassis 23 x 73 mm Aan kasten en rails met rechthoekige systeemboringen 12,5 x 10,5 mm |
| Afmetingen | Schroefdraad: M6 |
| Schroefdraad | M6 |
| Leveringseenheid | 50 st. |
| Nettogewicht | 0,1 kg |
| Brutogewicht | 0,166 kg |

Functies

| | |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 73181692 |
|--------------------|----------|

| | |
|--------|----------|
| ETIM 9 | EC002358 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 23110815 |
|------------|----------|

| | |
|----------------------|----|
| Product omschrijving | TS |
|----------------------|----|