


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8800.510 Kabelgoot

Staat: 24.01.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.510 - Kabelgoot voor verticaal TS-profiel

Voor montage aan het verticale kastprofiel, aan de koppelpositie van twee gekoppelde behuizingsprofielen.



## Functies

Bestelnr.	TS 8800.510
Uitvoering	Breedte 100 mm, voor montage aan twee gekoppelde kastprofielen bij de koppelplaats.
Voordelen	<p>De bevestigingspunten van het kabelkanaal zijn afgestemd op de TS-systeemboring. Hierdoor komt het tijdrovende boren, zoals bij DIN-kabelgoten noodzakelijk is, te vervallen.</p> <p>De uitdrukpoorten van de profielen zijn uitgelijnd voor de combinatie met de kabelkanalen voor montageplaten.</p> <p>Een extra uitbreekpunt ter hoogte van de montageplaat maakt een directe invoer in de kabelgoot mogelijk</p>
Materiaal	hard-PVC Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Kleur	Overeenkomstig RAL 7030
Levering	Kabelgoot met deksel
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Opmerking	Kan t.b.v. andere behuizingafmetingen worden ingekort.

# Funcities

---

Afmetingen	Breedte: 100 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 80 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE PC IW Hoogte: ≤ 2.000 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	60 °C
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	8.996
Brutogewicht	9.47
Douanetariefnummer	39259020
EAN	4028177233645
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

# Goedkeuringen

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---