


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570 Kabelgoot

Staat: 22.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - Kabelgoot voor verticaal TS-profiel

Voor montage aan het verticale kastprofiel, aan de koppelpositie van twee gekoppelde behuizingsprofielen.



Funcities

| | |
|------------|--|
| Bestelnr. | TS 8800.570 |
| Uitvoering | Breedte 50 mm, voor montage aan een verticaal kastprofiel bij de zijwanden. |
| Voordelen | <p>De bevestigingspunten van het kabelkanaal zijn afgestemd op de TS-systeemboring. Hierdoor komt het tijdrovende boren, zoals bij DIN-kabelgoten noodzakelijk is, te vervallen.</p> <p>De uitdrukpoorten van de profielen zijn uitgelijnd voor de combinatie met de kabelkanalen voor montageplaten.</p> <p>Een extra uitbreekpunt ter hoogte van de montageplaat maakt een directe invoer in de kabelgoot mogelijk</p> |
| Materiaal | hard-PVC Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
| Kleur | Overeenkomstig RAL 7030 |
| Levering | Kabelgoot met deksel |
| Bar width | 5,5 mm |
| Slot width | 4,5 mm |
| Opmerking | Kan t.b.v. andere behuizingafmetingen worden ingekort. |

Functies

| | |
|---------------------------|--|
| Afmetingen | Breedte: 50 mm Hoogte: 1.600 mm Diepte: 80 mm |
| Geschikt voor | Behuizingstype: TS VX SE PC IW Hoogte: ≤ 1.800 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 60 °C |
| Leveringseenheid | 8 st. |
| Nettogewicht | 8,968 kg |
| Brutogewicht | 9,44 kg |
| Douanetariefnummer | 39259020 |
| ETIM 9 | EC000012 |
| ECLASS 8.0 | 27400703 |
| Product omschrijving | TS Kabelgoot, voor verticaal TS-profiel, kashoogte 1600 mm, 50x80 mm BxD, hard-PVC, RAL 7030 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|---|