


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

Aanbouwkasten TS 8

Staat: 25.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - Aanbouwkasten TS 8 IP 66/NEMA 4

Aanbouwkasten TS 8 beschermklasse IP 66, NEMA 4, gelakt plaatstaal.

Functies

Bestelnr.	TS 8806.580
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodem: Plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Kastframe, deur, dak, bodem, achterwand: dompelgrondlak en poedercoating, structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Deur Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Bodem, gesloten Achterwand Montageplaat 4 hijsogen Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm 2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd Toebehorenkit voor zijwanden
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66

Funcities

Beschermklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 4 Type 12
IK-code	IK09
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	123,975 kg
Brutogewicht	131,4 kg
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	TS 8 Aanbouwkast, met 1 deur en montageplaat, 800x2000x600 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK