


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8808.790

Aanbouwkasten TS 8

Staat: 21.12.2025 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8808.790 - Aanbouwkasten TS 8 met zichtdeur en deur achter

TS 8-aanbouwkast met aluminium zichtdeuren en eenlaags veiligheidsglas.

Functies

Bestelnr.	TS 8808.790
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Zichtdeur met éénlaags veiligheidsglas 3 mm Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achter: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Bodemplaten: verzinkt Deur: poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Dakplaat Bodemplaten Zichtdeur voor, 180° scharnierend Deur achter, 130° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E 2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd
Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 55
Basismateriaal	Aluminium
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	95

Funcities

Brutogewicht	100
EAN	4028177698352
ECLASS 8.0	27180101

Goedkeuringen

Goedkeuringen	Bureau Veritas UL UL + C-UL (listed)
---------------	--