

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8840.110

## Aanbouwkasten VX25

Staat: 10.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8840.110 - Aanbouwkasten VX25 Basiskast met zichtdeur

De basiskast VX met zichtdeur voor industriële toepassingen: Kastframe met zichtdeur aan de voorzijde, deur achter, dakplaat, gedeelde bodemplaten. Perfect geschikt voor een efficiënte kastopbouw.



## Functies

Bestelnr.	VX 8840.110
Materiaal	Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm Deur achter: plaatstaal, 2,0 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Kastframe Zichtdeur voor (180°) Plaatstalen deur achter (130°) Sluiting voor en achter: 3 mm dubbelbaard Dakplaat Bodemplaat

# Funcities

Afmetingen	Breedte: 800 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 800 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
IK-code	IK08
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	87 kg
Brutogewicht	90 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	221,7 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX Kast 800x2000x800 1 Zichtdeur z 1MPL

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Certificaten	Oppervlak Beschermklasse
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK