

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.050

TS scheidingschakelaarkap (USA- uitvoering)

Staat: 21.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8950.050 - TS scheidingschakelaarkap (USA-uitvoering)

UL-conforme veiligheidsvergrendeling van kastcombinaties volgens USA-voorschriften. De scheidingschakelaarkap voldoet in combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen aan de eisen van UL 508 A.



Funcities

Bestelnr.	TS 8950.050
Product omschrijving	Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens USA-voorschriften, uitsluitend in combinatie met bedieningshendels voor hoofdschakelaars.

Funcities

Voordelen

Voldoet in combinatie met bedieningsmechanisme, nevendeurvergrendeling, sluitstangen aan de eisen van UL 508 A. Compacte uitvoering met breedte van 125 mm, naar keuze links of rechts aan de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard TS 8-kasten met één deur met deze kap worden uitgebreid tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden.

In combinatie met het te integreren TS montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast met 100 mm in de breedte worden vergroot.

Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen

Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten

Functies

Toepassingsgebieden	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA type 1 en 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12 Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor compactvermogensschakelaars 3VL UL: 3VA9978-0CH72, staal met epoxy-coating, bedrukking AAN/UIT rood/zwart (ook meegeleverd met de complete Max-Flex-bouwset 3VA9..8-0CK12) 3VA9978-0CH82, staal verchromd, bedrukking AAN/UIT rood/zwart 3VA9978-0CH74, staal met epoxy-coating, bedrukking AAN/UIT zwart/zwart 3VL9600-3JP61, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor compactvermogensschakelaars 3VL UL: 3VL9600-3JP01, kunststof, bedrukking AAN/UIT rood/groen (ook meegeleverd met de complete Max-Flex-bouwset 3VL9.00-3JM01) 3VL9600-3JP21, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart 3VL9600-3JP41, staal, verchromd, bedrukking ON/OFF rood/zwart 3VL9600-3JP61, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart Siemens-aanduiding voor bedieningsmechanisme met bowdenkabel (Max-Flex-aandrijvingen) voor vermogensschakelaars uit de serie SENTRON (ED, FD, LD, JD, ...) USA-bestelnummer: FHOH, staal met mantel van epoxy, bedrukking ON/OFF rood/zwart
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Beschermklasse NEMA	NEMA 12

Funcities

Opmerking	De kast voor de scheidingsschakelaarkap dient één deur te hebben
Afmetingen	Breedte: 119,5 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 500 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	18 kg
Brutogewicht	19 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	TS Scheidingsschakelaarkap (USA-uitvoering) zonder schakelaar, plaatstal gelakt RAL 7035, breedte 119,5 mm, geschikt voor aanbouw aan TS 8 kast 2000x500 mm HxD

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK