

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8951.010

# Scheidingschakelaarkap

Staat: 14.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8951.010 - Scheidingsschakelaarkap voor VX

Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

## Funcities

---

Bestelnr.	VX 8951.010
Product omschrijving	Incl. hoofddeurvergrendeling voor de veiligheidsvergrendeling van kasten en kastcombinaties volgens UL-voorschrift. Getest in combinatie met bedieningshendel (handvat) voor hoofdschakelaars van Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Voordelen	<p>Voldoet aan de eisen van UL 508 A</p> <p>In combinatie met het bedieningsmechanisme, de nevendeurvergrendeling en sluitstangen geldt dit ook voor gekoppelde kastsystemen</p> <p>Naar keuze aan de linker- of rechterzijde van de kast te monteren. Daardoor kunnen alle standaard aanbouwkasten met één deur met deze kap worden uitgebouwd tot een scheidingsschakelaarkast. Alle inbouwvlakken van de kast blijven behouden.</p> <p>In combinatie met het te integreren montageplaat-tussenstuk, kan het montageoppervlak van de hoofdkast ca. 14 % worden vergroot. Twee uitsparingen voor bedieningshendel aan de voorzijde voor inbouw op verschillende hoogten</p>

---

# Funcities

Toepassingsgebieden	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 en 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA type 1 en 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA voor type 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA voor type 12 Siemens: bedieningsmechanisme met bowdenkabel - bouwsets 3VA9137-0CK12 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9137-0CK72 voor 3VA51 tot 125 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9277-0CK12 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9277-0CK72 voor 3VA52/62 tot 250 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9477-0CK12 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding kunststof, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN 3VA9477-0CK72 voor 3VA53/54/63/64 tot 600 A, aanduiding staal met epoxy-coating, NEMA 1, 12, 3R, zwart = UIT, rood = AAN Siemens: in diepte verstelbaar bedieningsmechanisme – complete bouwsets 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiaal	Plaatstaal, 1,5 mm
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Incl. hoofddeurvergrendeling, afdekplaat en bevestigingsmateriaal.
Afmetingen	Breedte: 103 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
Opmerking	Montage van de kap uitsluitend bij behuizingen met één deur en deurverstevigingsprofielen
Typekeuring volgens UL 50E	Type 1 Type 12
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55 in combinatie met kasten van de serie VX

# Funcities

---

Protection category NEMA	NEMA 12 (in combinatie met kasten van de serie VX)
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	13,2 kg
Brutogewicht	18 kg
Douanetariefnummer	94039910
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Product omschrijving	VX-scheidingsschakelaarkap, BHD: 103 x 2000 x 600 mm

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------