


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.270 OM-dragers

Staat: 17.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.270 - OM-dragers zonder contactstelsysteem

Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.

## Functies

Bestelnr.	SV 9340.270
Uitvoering	zonder contactstelsysteem
Product omschrijving	Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	Frame, 1 x TS 55D-V
Aantal polen	3-polig
Framesteun	Ja
Afmetingen	Breedte: 55 mm Hoogte: 272 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)	55 mm x 237 mm
Toelatingen	UL
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,25 kg
Brutogewicht	0,258 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

# Funcities

---

Product omschrijving	SV OM-adapter, aanbouwdeel, 3-polig, frame 55x237 mm BxH, met 1 DIN-rail, zonder contactstelsysteem
----------------------	---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK