


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.300 OM-dragers

Staat: 02.06.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.300 - OM-dragers zonder contactstelsysteem

Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.

## Functies

Bestelnr.	SV 9340.300
Uitvoering	zonder contactstelsysteem
Product omschrijving	Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	zonder frame, 2 x TS 45D
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 208 mm
Montagerails aantal/hoogte	2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Toelatingen	UL
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,153 kg
Brutogewicht	0,202 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Product omschrijving	SV OM-adapter, aanbouwdeel, 3-polig, zonder frame, B=45 mm, met 2 DIN-rails, zonder contactstelsysteem

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
Verklaring van conformiteit UK