


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.300 OM-dragers

Staat: 04.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.300 - OM-dragers zonder contactstelsysteem

Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.

Functies

Bestelnr.	SV 9340.300
Uitvoering	zonder contactstelsysteem
Product omschrijving	Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	zonder frame, 2 x TS 45D
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 208 mm
Montagerails aantal/hoogte	2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Toelatingen	UL
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,153 kg
Brutogewicht	0,202 kg
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Product omschrijving	SV OM-adapter, aanbouwdeel, 3-polig, zonder frame, B=45 mm, met 2 DIN-rails, zonder contactstelsysteem

Goedkeuringen

Goedkeuringen

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK