

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.520 OM-adapters

Staat: 03.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.520 - OM-adapters met veerdrukklemmen



## Functies

Bestelnr.	SV 9340.520
Uitvoering	met veerdrukklemmen
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Nominale stroom max.	32 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	zonder frame, 2 x TS 45D
Aantal polen	3-polig
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 208 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Montagerails aantal/hoogte	2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,238 kg
Brutogewicht	0,266 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,027

# Functies

---

Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV OM-adapter, maximaal 32A, 3-polig, zonder frame, B=45 mm, met 2 DIN-rails, met veerdrukklem, maximaal 6 mm <sup>2</sup>

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK