

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.620 OM-adapters

Staat: 28.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.620 - OM-adapters met veerdrukklemmen



Functies

Bestelnr.	SV 9340.620
Uitvoering	met veerdrukklemmen
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Nominale stroom max.	65 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	zonder Frame, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D
Aantal polen	3-polig
Opmerking	Overeenkomstig de verwarmingstests volgens IEC 61 439-1 is een stroombelastbaarheid tot 80 A mogelijk
Afmetingen	Breedte: 55 mm Hoogte: 208 mm
Aansluiting van ronde aders	2,5 - 16 mm ²
Montagerails aantal/hoogte	2 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,299 kg

Funcities

Brutogewicht	0,348 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,059
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV OM-adapter, maximaal 65A, 3-polig, zonder frame, B=55 mm, met 2 DIN-rails, met veerdrukklem, maximaal 16 mm ²

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV Lloyds Register
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK