


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.730 OM-adapters

Staat: 02.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.730 - OM-adapters met aansluitkabel



Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9340.730 |
| Uitvoering | met aansluitkabel |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 |
| Aansluitdraden (AWG) | AWG 8 |
| Nominale stroom max. | 40 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Lengte aansluitkabel | 130 mm |
| Montagerailtype | Frame, 1 x TS 55D, 1 x TS 55D-V |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Aantal polen | 3-polig |
| Framesteun | Ja |

Functies

| | |
|----------------------------|--|
| Afmetingen | Breedte: 55 mm Hoogte: 272 mm |
| Montagerails aantal/hoogte | 2 / 10 mm |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Frame (B x H) | 55 mm x 237 mm |
| Toelatingen | UL |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,36 kg |
| Brutogewicht | 0,382 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,088 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Product omschrijving | SV OM-adapter, maximaal 40A, 3-polig, frame 55x237 mm BxH, met 2 DIN-rails, met aansluitdraden AWG 8 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |