

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.910 OM-adapters

Staat: 03.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.910 - OM-adapters met steekbare afgaande aansluiting



Functies

Bestelnr.	SV 9340.910
Uitvoering	met steekbare afgaande aansluiting
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Levering	Steker met aansluitmogelijkheid voor 3 hoofdcontacten (1,5 - 4 mm ²)
Nominale stroom max.	25 A
Nominale spanning	690 V, 3~
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	Frame, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Aantal polen	3-polig
Connector outlet	Connector met aansluitmogelijkheid voor 3 hoofdcontacten (1,5 - 4 mm ²)
Afmetingen	Breedte: 45 mm Hoogte: 208 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 4 mm ²
Montagerails aantal/hoogte	2 / 10 mm

Funcities

Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)	45 mm x 170 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,201 kg
Brutogewicht	0,289 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,025
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	SV OM-adapter, maximaal 25A, 3-polig, frame 45x170 mm BxH, met 2 DIN-rails, met steekbare aansluiting, maximaal 4 mm ²

Goedkeuringen

Goedkeuringen	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK