


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610 Frameklem

Staat: 10.07.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.610 - Frameklem voor NH-zekeringlastscheiders

Voor NH-scheider DIN 1 t/m 3 met schroefaansluiting voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders en gelamelleerd railkoper.



Functies

Bestelnr.	SV 9344.610
Product omschrijving	Voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders alsmede gelamelleerd railkoper. Geschikt voor NH-zekeringlastscheiders met schroefaansluiting.
Materiaal	Messing
Oppervlak	Vernikkeld
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 20 mm Hoogte klemruimte: 14 mm
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Voor bouwmaat	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm ²
Aansluiting van ronde aders	35 - 150 mm ²
Doorsnede ronde ader	35 - 150 mm ²
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0,171 kg
Brutogewicht	0,175 kg
Douanetariefnummer	73182900

Funcities

ETIM 9	EC001894
--------	----------

ECLASS 8.0	27400609
------------	----------

Product omschrijving	SV Frameklemmen voor NH-zekeringlastscheiders DIN 1 met schroefaansluiting, klemruimte 20x14 mm, messing vernikkeld
----------------------	---