

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.620 Frameklem

Staat: 13.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.620 - Frameklem voor NH-zekeringlastscheiden

Voor NH-scheider DIN 1 t/m 3 met schroefaansluiting voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders en gelamelleerd railkoper.



## Funcities

Bestelnr.	SV 9344.620
Product omschrijving	Voor directe aansluiting van ronde aders en sectoraders alsmede gelamelleerd railkoper. Geschikt voor NH-zekeringlastscheiden met schroefaansluiting.
Materiaal	Messing
Oppervlak	Vernikkeld
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 32 mm Hoogte klemruimte: 20 mm
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Voor bouwmaat	2/3
OUT_COL_CROSS_SECTION_SELECTOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Doorsnede ronde ader	95 - 300 mm <sup>2</sup>
Leveringseenheid	3 st.
Nettogewicht	0,39 kg
Brutogewicht	0,397 kg
Douanetariefnummer	39269097

# Funcities

---

ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400609
Product omschrijving	SV Frameklemmen voor NH-zekeringlastscheiders DIN 2/3 met schroefaansluiting, klemruimte 32x20 mm, messing vernikkeld

---