


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Zekeringhouders

Staat: 13.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Zekeringhouders 31 A tot 60 A

Zekeringhouder tot 60 A, 3-polig, eenvoudige montage op montagerails of via OM-apparatenadapter op railkoper.

Functies

Bestelnr.	SV 9345.005
Uitvoering	Voor zekeringtype klasse CC
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Aansluiting voor ronde aders	AWG 8 - 18
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Voor zekeringtype (Class)	CC
Nominale stroom max.	30 A
Nominale spanning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Opmerking	Geschikt voor snelle montage op 35 mm montagerails (7,5/15 mm hoog) volgens DIN EN 60 715 of RiLine apparatenadaptercombinaties (OM-adapters/-dragers)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Opmerking	Niet geschikt voor de opname van zekeringen 10 x 38 mm volgens IEC 60 269-2/-4/-6
Afmetingen	Breedte: 54 mm Hoogte: 81 mm
Aansluiting van ronde aders	0,75 - 25 mm ²
Geschikt voor zekeringen	Diameter: 10 mm Lengte: 38 mm

Funcities

Spanningsbereik voor lichtmelder	110 - 600 V
Elektrische waarden UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Aantal polen	3-polig
Doorsnede ronde ader	0,75 - 25 mm ²
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,634 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,018
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Zekeringhouder 3-polig 30A, 110-600V, Class CC,54x81mm BxH zekering 10x38mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK