


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.015 Zekeringhouders

Staat: 02.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.015 - Zekeringhouders 31 A tot 60 A

Zekeringhouder tot 60 A, 3-polig, eenvoudige montage op montagerails of via OM-apparatenadapter op railkoper.

Functies

Bestelnr.	SV 9345.015
Uitvoering	Voor zekeringtype klasse J
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 7035
Aansluiting voor ronde aders	AWG 1 - 18
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Voor zekeringtype (Class)	J
Nominale stroom max.	30 A
Nominale spanning	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-8
Opmerking	Geschikt voor snelle montage op 35 mm montagerails (7,5/15 mm hoog) volgens DIN EN 60 715 of RiLine apparatenadaptercombinaties (OM-adapters/-dragers)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Afmetingen	Breedte: 108 mm Hoogte: 115 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 50 mm ²
Geschikt voor zekeringen	Diameter: 21 mm Lengte: 57 mm
Spanningsbereik voor lichtmelder	110 - 600 V
Elektrische waarden UL (SCCR)	200 kA - 600 V, Fuse Class J max. 30 A, JDDZ/7

Funcities

Aantal polen	3-polig
Doorsnede ronde ader	1,5 - 50 mm ²
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,84 kg
Brutogewicht	0,966 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,072
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Product omschrijving	SV Zekeringhouder 3-polig 30A, 110-600V, Class J, 108x115mm BxH zekering 21x57mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK