

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.060

NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 29.04.2024 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.060 - NH-zekeringlastscheiderstrook



Functies

Bestelnr.	SV 9346.060
Materiaal	Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Voor railsystemen met hartafstand	100 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Nominale stroom max.	160 A
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw	Ja
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 400 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	2,5 - 95 mm ²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Nominale spanning	690 V, 3~

Funcities

Aantal polen	3-polig
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	1,18 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0.65
Douanetariefnummer	85365080
EAN	4028177668133
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
	Verklaring van conformiteit UK