

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.000 RiLineX-koppelset

Staat: 21.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.000 - RiLineX-koppelset voor board

RiLineX-koppelset voor 3-polig compleet board, toepasbaar voor 550 A en 800 A. Bestaat uit een railkoppeling en een afdekstrook. Voor een eenvoudige koppeling van boards tussen twee gekoppelde VX-kasten/behuizingen, zonder boren.



Functies

Bestelnr.	RX 9360.000
Voordelen	Tijdbesparing door volledig digitale productgegevens Kortere montagetijd dankzij voorgemonteerd compleet board Geteste kortsluitvastheid tot max. 65 kA Geschikt voor toepassing in het wisselstroombereik tot 1000 V AC en voor gelijkstromen tot 1500 V DC Getest en gecertificeerd volgens IEC en UL Eenvoudige uitbreiding en veldkoppeling
Materiaal	Bovendeel: plaatstaal, verzinkt Contactplaat: E-Cu, vertind Frontafdekplaat: polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 35745
Levering	3 railkoppelingen 1 frontafdekstrook 1 isolatieplaat
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 2XB

Functies

Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nominale stroom max.	780 A
Nominale stroom (UL)	780 A
Elektrische waarden UL (SCCR)	52,5 kA - 600 V, RMS, onbeschermd 100 kA - 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 100 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 800 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning Uimp	12 kV
Nominale spanning	1.000 V AC 1.500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V AC 1.500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Nominale kortsluitstroomvastheid/ t	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor bestelnr.	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz

Funcities

Luchtvochtigheid (niet condensierend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Afmetingen	Breedte: 154 mm Hoogte: 240 mm Diepte: 77 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,88 kg
Brutogewicht	1,924 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,297
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,32
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC002270
Product omschrijving	RX-koppelset incl. verbindingselementen voor RiLineX-board 3-polig

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration