Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.500

RiLineX CB-apparaatadapter


Staat: 20.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

RX 9360.500 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 160 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 81 mm. Dankzij het "Easy-Fix"-concept is de montage van adapter en schakelaar onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit concept is beschikbaar voor alle gangbare merken. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting onder.







Functies

Bestelnr.	RX 9360.500
Uitvoering	Easy Fix CAUTION: Only suitable for moulded-case circuit-breakers (MCCBs) with box terminal
Voordelen	Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Levering	Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB

Functies

Elektrische waarden UL (SCCR)	65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL)
Nominale isolatiespanning Ui	for bar thickness 5 mm: 800 V for bar thickness 10 mm: 1.000 V
Rated impulse withstand current	80 kA
Vervuilingsgraad	3
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Geschikt voor fabrikanten (type)	Met onze keuzehulp in het downloadbereik vindt u heel eenvoudig een geschikte apparaatadapter.
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Vermogensverlies max.	8 W
Frequentie van de grondgolf	50...60 Hz
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Bedrijfstemperatuurbereik	-25 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Afmetingen	Breedte: 82 mm Hoogte: 252 mm Diepte: 63 mm
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	1,364 kg

Functies

Brutogewicht	1,367 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,28
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX CB-apparaatadapter 160 A, 3-polig, uitvoering: Easy Fix, afgaande aansluiting onder, B: 81 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration