

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.512

## RiLineX CB-apparaatadapter

Staat: 27.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.512 - RiLineX CB-apparaatadapter

RiLineX CB-apparaatadapter (3-polig, max. 250 A) voor 60 mm-railsystemen. De apparaatbreedte bedraagt 105 mm. Dankzij het "Easy-Fix"-concept is de montage van adapter en schakelaar onafhankelijk van elkaar uit te voeren. Dit concept is beschikbaar voor alle gangbare merken. De adapter is geschikt voor snelle montage met semi-automatische aanpassing van de railkoperdikte tussen 5 en 10 mm. Uitvoering voor afgaande aansluiting onder.



## Functies

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr.                           | RX 9360.512   |
| Uitvoering                          | Easy Fix  |
| Voordelen                           | Directe opbouw van compactvermogensschakelaars MCCB op het board<br>Snelle montage tot 250 A en eenvoudig afstellen op railkoperdikte 5/10 mm<br>Snelle en eenvoudige voormontage van gangbare schakelaartypen buiten de kast |
| Materiaal                           | Polyamide (PA 6)<br>Vlamdovend volgens UL 94  |
| Kleur                               | RAL 9005<br>RAL 35745   |
| Levering                            | Incl. 3 aansluitruimte-afdekkingen  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 2XB  |

# Functies

|  |  |
|--|--|
| Nominale stoothoudspanning Uimp                | 8 kV   |
| Nominale spanning                              | 690 V AC<br>600 V AC (UL)  |
| Nominale isolatiespanning Ui                   | 1.000 V  |
| Vervuilingsgraad                               | 3  |
| Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H) | 15 x 6 mm  |
| Aantal polen                                   | 3-polig  |
| Afgaande aansluiting                           | onder  |
| Aansluiting (elektrisch)                       | schroef M8   |
| Geschikt voor fabrikanten (type)               | ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)<br>Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)<br>Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)<br>Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)<br>Hager (P250)<br>Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)<br>Hyundai Electric (160, 250AF)<br>Legrand (DPX250, DPX <sup>3</sup> 250)<br>LS Electric (250AF, TS250)<br>Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)<br>OEZ (BD250)<br>Rockwell (140G-J0F3-D25)<br>Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)<br>Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)<br>Schrack (MC2)<br>Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)<br>Terasaki (S160, S250, H250) |
| Geschikt voor railsysteem                      | RiLineX<br>RiLine60  |
| Frequentie van de grondgolf                    | 50...60 Hz   |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend)           | 10...90 %  |

# Funcities

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Geschikt voor railkoper   | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10   |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 °C...55 °C  |
| Opslagtemperatuurbereik   | -25 °C...75 °C  |
| Afmetingen                | Breedte: 105 mm<br>Hoogte: 252 mm<br>Diepte: 63 mm  |
| Leveringseenheid          | 1 st.   |
| Nettogewicht              | 1,7 kg  |
| Brutogewicht              | 1,792 kg  |
| Koperaandeel (kg / stuk)  | 0,608   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)   | 10,84   |
| Douanetariefnummer        | 85369095  |
| ETIM 9                    | EC001531  |
| Product omschrijving      | RX CB-apparaatadapter 250 A, 3-polig, uitvoering: Easy Fix, afgaande aansluiting onder, B: 105 mm |

# Goedkeuringen

---

|               |  |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)                             |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit<br>PCF-declaration |