


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.780

RiLineX-apparaatadapter

Staat: 05.06.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.780 - RiLineX-apparaatadapter

RiLineX-apparaatadapter (80 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 54 mm voor 60 mm-railsystemen. Met gemonteerde, zonder gereedschap te verstellen montagerail voor snelle montage van de apparaten.



Functies

Bestelnr.	RX 9360.780
Uitvoering	met aansluitkabel
Voordelen	Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters Voorgeconfectioneerde aansluitkabel Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm Eenvoudige montage Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Aansluitdraden (AWG)	AWG 4
Nominale stroom (max.)	80 A
Nominale stroom ronde ader	80 A
Nominale stroom ronde ader (UL)	80 A

Funcities

Elektrische waarden UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7 20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NHJH/7
Afgaande aansluiting	onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Lengte aansluitkabel	130 mm
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 54 mm Hoogte: 239,4 mm Diepte: 36,2 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C

Funcities

Luchtvochtigheid (niet condensierend)	10...90 %
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	2,12 kg
Brutogewicht	2,15 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,209
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	15,3
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX-apparaatadapter 80 A, AWG 4, 3-polig, B: 54 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration
