
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





RX 9360.798

RiLineX-apparaatadapter

Staat: 04.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

RX 9360.798 - RiLineX-apparaatadapter

RiLineX-apparaatadapter (80 A, 3-polig, incl. aansluitkabels), breedte 72 mm voor RiLineX en andere 60 mm-railsystemen. Met geïntegreerde inpersmoeren. De aanwezige inpersmoeren zijn geschikt voor de montage van de volgende schakelapparatuur: ABB MS495/496/497, Schneider Electric GV3 en Siemens Sirius S3. Andere apparaten kunnen worden toegepast als de montagerail 9320120 in combinatie met deze apparaatadapter wordt gebruikt.

Functies

Bestelnr.	RX 9360.798
Uitvoering	met aansluitkabel
Voordelen	Voor de montage van apparaten op DIN-rails, bijv. motorstarters Voorgeconfectioneerde aansluitkabel Eenvoudige clipvergrendeling voor montagerails Optionele verschuivingsbeveiliging voor apparaten Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm Eenvoudige montage Vermindering van de verscheidenheid aan artikelen door op elkaar afgestemde toebehoren
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Aansluitdraden (AWG)	AWG 4
Nominale stroom (max.)	80 A

Functies

Nominale stroom ronde ader	80 A
Nominale stroom ronde ader (UL)	80 A
Elektrische waarden UL (SCCR)	100 kA - 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NHJH/7
Afgaande aansluiting	onder
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 72 mm Hoogte: 239,4 mm Diepte: 36,6 mm
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nominale spanning	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Nominale stoothoudspanning Uimp	8 kV
Nominale isolatiespanning Ui	1.000 V
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C

Functies

Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %
Brandbelasting	4,748 MJ/m²
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,7 kg
Brutogewicht	0,702 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,246
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,9
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
Product omschrijving	RX-apparaatadapter 80 A, AWG 4, 3-polig, B: 72 mm

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration