Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.805

RiLineX-zekeringhouder


Staat: 13.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

RX 9360.805 - RiLineX-zekeringhouder

RiLineX-zekeringhouder voor 60 mm-railsystemen. Voor smeltpatroon D 01 (met pasring) en D 02 (E18). Met elektronische en optische LED-zekeringbewaking via meldcontacten. Voor een veilige contactering van de zekering heeft het apparaat geen schroefdoppen, maar zekeringhouders die in geopende toestand afsluitbaar en in gesloten toestand verzegelbaar zijn. De aderaansluiting is te vergemakkelijken met een veerdrukklem t/m 16 mm² onder een hoek van 45°. Het apparaat is geschikt voor een snelle montage zonder gereedschap en is voorzien van een semi-automatische railaanpassing voor 5 en 10 mm.







Functies

Bestelnr.	RX 9360.805
Uitvoering	met elektronische zekeringbewaking
Voordelen	Veilige contactering van de smeltpatronen (zonder schroefdoppen) Snelle montage en eenvoudig verstellen op railkoperdikte 5/10 mm Optische LED-zekeringbewaking Spanningstest via separate opening Onderhoudsvrije veerdrukaansluiting t/m 16 mm² Volledige aanraakbeveiliging zonder extra toebehoren zoals schroefdoppen
Productwijziging	(Secundair)
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	RAL 35745 RAL 9005

Functies

Levering	4 zekeringhouders 12 verloopstukken voor zekeringen D 01
Aansluiting (elektrisch)	Veerdrukklem
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	400 V AC
Afgaande aansluiting	onder
Aantal polen	3-polig
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Afmetingen	Breedte: 35,8 mm Hoogte: 253,8 mm Diepte: 89,8 mm
Aansluiting van ronde aders	16 mm²
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Nominale spanning	400 V AC
Overspanningscategorie	4
Vervuilingsgraad	3
Normen	IEC/DIN EN 60 947-3
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Vermogensverlies max.	5,5 W
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Luchtvochtigheid max.	90 %
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...75 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	10...90 %

© Rittal 2026

Functies

Gebruikscategorie	AC-21B (400 V/100 A)
Smeltpatronen	D 02-E 18
Brandbelasting	5,995 MJ/m²
met elektronische zekeringbewaking	Ja
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	1,796 kg
Brutogewicht	1,8 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,02
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001644
Product omschrijving	RX Zekeringhouder 63 A, 3-polig, D 02-E 18, LED, zekeringbewaking, B: 36 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration