

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.350

# RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 03.04.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.350 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 3 voor 60 mm-railsystemen. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 120 t/m max. 300 mm<sup>2</sup>. Kabeluitgang naar wens om te bouwen naar de boven- of onderzijde.



## Functies

Bestelnr.	RX 9362.350
Uitvoering	Voor 60 mm railsystemen
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder

# Funcities

Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Smeltpatronen	NH 3
Nominale spanning	690 V AC
Voor NH-grootte	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 250 mm Hoogte: 298,4 mm Diepte: 134,9 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Geschikt voor railkoper	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Geschikt voor railsysteem	RiLineX RiLine60
Aantal polen	3-polig
Vervuilingsgraad	3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelasting	52,86 MJ/m <sup>2</sup>
Vermogensverlies max.	101 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4,7 kg
Brutogewicht	4,9 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	2,255
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 3, 630 A, 3-polig, frameklem

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit  
PCF-declaration