

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9363.030

RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 14.05.2026 (Bron: rittal.com/be-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9363.030 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 00 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met frameklem voor het aansluiten van ronde aders van min. 1,5 t/m max. 95 mm².



Functies

Bestelnr.	RX 9363.030
Uitvoering	Voor montageplaatopbouw
Voordelen	Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar Spanningstest via separate opening Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking
Materiaal	Polyamide (PA 6) Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Ja
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Smeltpatronen	NH 00 NH 000

Funcities

Nominale isolatiespanning Ui	1.000 kV
Nominale spanning	690 V AC
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 106 mm Hoogte: 194 mm Diepte: 86,1 mm
Aansluiting van ronde aders	1,5 - 16 mm ²
Bedrijfstemperatuurbereik	-5 °C...35 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Aantal polen	3-polig
Gebruikscategorie	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Vervuilingsgraad	3
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 2XB
Brandbelasting	11,56 MJ/m ²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	1,5 - 95 mm ²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 95 mm ²
Doorsnede ronde ader	1,5 - 16 mm ²
Vermogensverlies max.	16 W
Vermogensverlies per smeltpatroon (max.)	12 W
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	0,809 kg

Funcities

Brutogewicht	0,829 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,268
Douanetariefnummer	85369095
ETIM 9	EC001040
Product omschrijving	RX NH-zekeringlastscheider DIN 00, 160 A, 3-polig, frameklem, montageplaatopbouw

Goedkeuringen

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit PCF-declaration