

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.215

# RiLineX NH-zekeringlastscheiders

Staat: 21.05.2026 (Bron: [rittal.com/be-nl](http://rittal.com/be-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.215 - RiLineX NH-zekeringlastscheiders

RiLineX NH-zekeringlastscheider DIN 2 voor montageplaten. Het deksel is afsluitbaar, verzegelbaar en is voorzien van een visuele zekeringbewaking. Geïntegreerde meetpunten op het deksel zorgen voor een veilige spanningstest. Om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken zijn de NH-zekeringlastscheiders voorzien van een parkeerpositie. Uitvoering van de aansluiting met schroefaansluiting grootte M10. Inclusief elektronische zekeringbewaking.



## Functies

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Bestelnr.                   | RX 9363.215   |
| Uitvoering                  | Voor montageplaatopbouw   |
| Voordelen                   | Deksel: afsluitbaar en verzegelbaar<br>Spanningstest via separate opening<br>Gereedschapsloze ombouw van de afgaande aansluiting<br>Parkeerpositie voor het vergemakkelijken van onderhoudswerkzaamheden<br>Alle varianten ook met elektronische zekeringbewaking |
| Materiaal                   | Polyamide (PA 6)<br>Vlamdovend volgens UL 94<br>Contactbanen: koper, verzilverd   |
| Kleur                       | RAL 9005<br>RAL 35745   |
| Levering                    | Incl. aansluitconnectoren voor elektrische zekeringbewaking   |
| for mounting plate assembly | Ja  |
| Afgaande aansluiting        | boven/onder   |
| Aansluiting (elektrisch)    | schroef M10   |
| Smeltpatronen               | NH 2  |

# Funcities

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nominale isolatiespanning Ui         | 1.000 kV  |
| Nominale spanning                    | 690 V AC  |
| Voor NH-grootte                      | 2   |
| Test specification                   | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)  |
| Afmetingen                           | Breedte: 208,5 mm<br>Hoogte: 348,7 mm<br>Diepte: 128,7 mm   |
| Bedrijfstemperatuurbereik            | -5 °C...35 °C   |
| Opslagtemperatuurbereik              | -25 °C...70 °C  |
| Aantal polen                         | 3-polig   |
| Vervuilingsgraad                     | 3   |
| met elektronische zekeringbewaking   | Ja  |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 2XB  |
| Brandbelasting                       | 48,8 MJ/m <sup>2</sup>  |
| Vermogensverlies max.                | 71 W  |
| Leveringseenheid                     | 1 st.   |
| Nettogewicht                         | 3,7 kg  |
| Brutogewicht                         | 3,746 kg  |
| Koperaandeel (kg / stuk)             | 1,32  |
| Douanetariefnummer                   | 85369095  |
| ETIM 9                               | EC001040  |
| Product omschrijving                 | RX NH-zekeringlastscheider DIN 2, 400 A, 3-polig, schroef M10, met zekeringbewaking 800 V, montageplaatopbouw |

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen

CQC-CCC

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

PCF-declaration