Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9393.230
Aansluitmoduul

Staat: 14.11.2026 (Bron: www.rittal.com/be-nl)

SV 9393.230 - Aansluitmoduul REM 800-CON

Voor het aansluiten van externe meetpunten.

Functies

Bestelnr.	SV 9393.230
Product omschrijving	Voor het aansluiten van externe meetpunten.
Levering	2 aansluitmodulen 2 busaansluitingen (links/rechts) 2 schermklemmen 2 schroefklemmen 2 eindbeugels
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik	-25 °C...70 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)	5...25 %
Vervuilingsgraad	2
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 20
Voor montagerailopbouw	Ja
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	0,2 - 1,5 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	0,2 - 1,5 mm²
Aansluiting van ronde aders, massief	0,2 - 1,5 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	0,2 - 1,5 mm²
Aansluiting voor ronde aders	AWG 16 - 24
Leveringseenheid	2 st.
Nettogewicht	0,36 kg

© Rittal 2026

Functies

Brutogewicht	0,366 kg
CRA risk class	Default (Low Risk)
Douanetariefnummer	85389099
Product omschrijving	SV-aansluitmoduul REM 800-CON

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit